

FRESH TL-P

Air supply vent • 2004-01-01

Standard approval
certification



SWEDCERT
nr. 0034

- 容易な風量制御
- 多彩な風向制御
- 最少風量確保機能
- ヘッド結露防止対策
- 各種フィルター
- 多彩なアクセサリ

TL-P

柔軟に正確な風量制御を可能にした室内に連続して新鮮な空気を供給する給気口です。新鮮空気はフィルターを通され供給されます。またターミナルヘッドに結露防止対策がされています。

外部の騒音をより減衰させるモデルも用意されています。

仕様 TL80P (98P)

能力:

7.8 (8.8)

リットル/毎秒・10Pa

壁貫通サイズ:

φ 88mm(φ 105mm)

φ 125mm(φ 150mm)

素材:

ABS 樹脂


(リサイクル可能)

標準色:


白 (RAL 9010)




Dimensions
TL80P




Dimensions
TL80P-dBS



Dimensions
TL98P



Dimensions
TL80P-dB, TL98P-dB



特徴と機能

新鮮空気給気口としては微妙な風量制御と多彩な風向制御を可能にした極めて高機能なモデルです。本給気口は室内に不快な気流をおこさずに必要な量の外気を連続的に導入します。


本製品は排気ユニットによって生じた建物の内部の負圧の状態を利用し自動的に新鮮空気を供給する役目を負います。

内部にはフィルターが装てんされヘッドの結露防止断熱層があります。

フィルターは標準フィルターに加え花粉フィルター（推薦品）が用意されています。

利用の方法

下部のスライドレバーを左右にずらすと内部のシャッター式開閉弁の作動で開き具合を簡単に調整できます。



維持管理

きれいな空気と流量を確保するにはフィルターをきれいに保つことが重要です。1年に一度は交換もしくは掃除をしましょう。標準フィルターは中性洗剤などで洗うことが可能です。花粉フィルターは新しいものに取り替えていただくことが必要です。

フィルターを交換するにはヘッドを手前に引き抜くことによって取り外せます。フィルターは引き抜いたヘッドに取り付けられストッパーで固定されていますが容易に交換することができます。取り付けは逆の手順で取り付けてください。

抜群の効果！ 花粉フィルターの利用上の注意

花粉フィルターは洗ってしまうとその性質上花粉やダストを吸着する特徴を失いますので必ず定期的（1年に1度を推薦）に交換をしてください。

e-mail: info@e-filter.jp Tel: 050-3301-7535 Fax: 0120-504-753
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 5-51-2

アルメンプラン株式会社

フレッシュ社公認フィルター販売サイト

北欧の住文化を伝える

allmänplan

<http://www.e-filter.jp>

Fresh